



Tolleranza L1 e L2: Tolerance L1 and L2:
 - L ≤ 1m (±1cm) - L ≤ 1m (±1cm)
 - L > 1m (±1%) - L > 1m (±1%)

-Dopo aver collegato il portalampada far scorrere il cavo nel cappello e posizionare il TC30 in corrispondenza del foro laterale
 -Posizionare il portalampada nel cappello e per ultimare avvitare la ghiera

REV: DESC:

DESCRIPTION DENOMINAZIONE Y-SL93/3 LFM/80/40/82T210/FL/73/TC30/TA-BOTT/BI Code Codice 048376

arditi 
 LIGHTING INNOVATION
 Arditi S.p.A. Via Caberardi 3 - 24012 Val Brembilla (BG) ITALY
 Tel: (+39) 034552111 Fax: (+39) 034552390 web: www.arditi.com mail: arditi@arditi.com

Drawing Disegno	SL93-3	Review Revisione	A RILASCIATO
Dim. Quote mm	Tol. mm	Scale Scala	1:2
Name Disegnato	Todeschini L.	Date Data	13-03-2025
Approved Resp.Tecn.		Sheet Foglio	1 of 1 di 1

The current laws don't allow any reproduction or communication of this drawing without our authorization
 E' vietato a norma di legge il riprodurre o comunicare a terzi questo disegno senza nostra autorizzazione

